


2016. 06. 01

さらにお求め易くなりました

# エンプティ・カセット 新価格



簡単ポリアクリルアミドゲル作製

ディスプレイザブル

安全なプラスチック製

## Empty Cassette

TEFCO エンプティ・カセットは2枚のプラスチックプレートの接合方法として溶着技術を採用しています。ガラス製のプレートのようなシール材やクリップは必要ありません。取り扱いが容易で安全性が高く、ポリアクリルアミドゲル作製には欠かせないアイテムです。

従来の20枚入りが経済的な価格でご提供可能となり、新包装の50枚入りはさらにお求め易くなっています。TEFCO セイフティ・セル・ミニ STC-808 と併せてご利用ください。

カタログ番号 **01-175**

エンプティ・カセット 1mm厚

**20枚** 価格 7,400円

カタログ番号 **01-185**

エンプティ・カセット 1.5mm厚

**20枚** 価格 7,400円

2016.06  
**New**  
カタログ番号 **01-176**

エンプティ・カセット 1mm厚

**50枚** 価格 15,000円

2016.06  
**New**  
カタログ番号 **01-186**

エンプティ・カセット 1.5mm厚

**50枚** 価格 15,000円


**TEFCO** テフコ株式会社  
192-0361 東京都八王子市越野5番5号  
TECHNICAL FRONTIER CO. TEL 042-676-3513 FAX 042-676-9150

 <http://tcf.co.jp>


## コーム

プラスチック成型のゲルコームです。  
検体数やサンプル負荷量によりお選びください。

分取や二次元電気泳動に  
適しています。



8チャンネルマルチピペ  
ットに対応しています。




厚み	サンプル適正負荷量	形状	カタログ番号	価格
1mm	307 $\mu$ l以下	0 well	C 0 - 1 0 N	(10枚) ¥3,000
	28 $\mu$ l以下	8 well	C 0 - 1 0 M	(10枚) ¥3,000
	22 $\mu$ l以下	10 well	C 0 - 1 0 5	(10枚) ¥3,000
	16 $\mu$ l以下	12 well	C 0 - 1 0 K	(10枚) ¥3,000
	10 $\mu$ l以下	15 well	C 0 - 1 0 2	(10枚) ¥3,000
	19 / 233 $\mu$ l以下	2-D well	C 0 - 1 0 6	(10枚) ¥3,000
1.5mm	33 $\mu$ l以下	10 well	C 0 - 1 5 8	(10枚) ¥3,000
	15 $\mu$ l以下	15 well	C 0 - 1 5 3	(10枚) ¥3,000

サンプル適正負荷量とは、弊社では Well の総容量に対し半分以下のサンプルボリュームを推奨しています。  
これはバンドの分離を良くする他、Well 間のコンタミを防止します。目安としてご利用ください。

## ウェル・ガイド

ゲルにサンプルを注入する際に、ウェルが見えにくい場合にご使用ください。

ウェルガイド（フィルム）をゲルカセットの背面に水を利用してウェルの形に合わせて貼付けます。




0, 2-D, 8, 10, 12, 15(全6種類)のガイド

カタログ番号	価格
0 3 - 1 2 0	¥1,500

## ゲルカットナイフ

カセット背面のビニールテープを剥がす際や、ゲルをカセットから取り出す際にご利用ください。



カタログ番号	価格
0 3 - 1 1 0	¥3,700